

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.711

Vtičnica

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.711 - Vtičnica za LED sistemsko luč

V kombinaciji z LED sistemsko lučjo vtičnica ustvari prilagodljiv modularni sistem za mednarodno uporabo.



Features

Št. Modela	SZ 2500.711
Opis izdelka	V kombinaciji z LED sistemsko lučjo vtičnica ustvari prilagodljiv modularni sistem za mednarodno uporabo.
Prednosti	Priključni pripor je enak kot za LED sistemsko luč Kaskadno z LED sistemsko lučjo Omogoča prilagodljivo namestitvev po celotnem ohišju in na cevnem okvirju vrat Ergonomska namestitvev vtičnice na površine Zaradi preproste tehnologije povezovanja in integracije LED systemske luči v tokokrog dodatno ožičenje ni potrebno
Material	Plastika
Barva	RAL 7016
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti priklopa	Infeed, 3-pole Through-wiring, 3-pole
Opomba	Glede na uporabo je lahko potrebno ožičenje ali 3-polno napajanje
Mere	Širina: 163 mm Višina: 68 mm Globina: 43,5 mm

Features

Delovno temperaturno območje	-20 °C...55 °C
Vtičnice	GB (type G, BS 1363)
Nazivna delovna napetost	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,275 kg
Bruto teža	0,281 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	1,6
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Opis izdelka	SZ socket box for LED system light, with socket for UK,

Approvals

Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration
--------------	--