

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Stenski montažni nosilec

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Stenski montažni nosilec za AX jeklena pločevina, KX jeklena pločevina, AX IT, EL

Odlično za priročno montažo stenskih ohišij s strani ene osebe, tudi v omejenih prostorih.



Features

Št. Modela	AX 2503.020
Opis izdelka	Idealno za priročno montažo stenskih ohišij s strani ene osebe, tudi v omejenih prostorih.
Prednosti	Neposredno privijanje z zadnje strani s samoreznim vijakom v prehod ohišja Stenski nosilec enostavno obesite na vijak na steni Različni položaji montaže omogočajo prilagoditev stenskega nosilca razmeram na lokaciji Kot alternativa samoreznemu vijaku se lahko nosilec pritrdi tudi od znotraj z vijakom in matico Dodatna možnost pritrditve z matico za dinamične aplikacije
Material	Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave	Stenski montažni nosilec Pokrovček Sestavni deli
Razdalja od stene	40 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AX sheet steel KX sheet steel AX IT EL AX wall-mounted enclosure, 3-part

Features

Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,56 kg
Bruto teža	0,568 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, sheet steel, wall distance: 40 mm

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL - FTTA
-----------	-------------------------