

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2509.010

## Očesni vijaki

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2509.010 - Očesni vijaki za AX, AE

Za transport ohišij z žerjavom, z ojačitveno ploščo.



## Features

Št. Modela	AX 2509.010
Opis izdelka	Za transport ohišij z žerjavom, z ojačitvenimi ploščami za oporo spodaj.
Obseg dobave	Očesni vijaki Ojačitvena plošča
Mere	Navoj: M12
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Primerno za	Vrsta ohišja: AX AE
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	0,62 kg
Bruto teža	0,66 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73182900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

# Features

---

Opis izdelka

AX Eyebolts

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA