

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2541.235

Integrirane lamelne rešetke

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 2541.235 - Integrirane lamelne rešetke

Za konvekcijsko prezračevanje, enostavna naknadna namestitev s 4 vijaki.

Features

Št. Modela	SK 2541.235
Opis izdelka	Za prezračevanje s konvekcijo, enostavna naknadna vgradnja s 4 vijaki.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Širina: 160 mm Višina: 110 mm Globina: 8 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,752 kg
Bruto teža	0,9 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis izdelka	SK Integrated louvres, Sheet steel, WHD: 160 x 110 x 8 mm