

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 2542.235

## Integrirane lamelne rešetke

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 2542.235 - Integrirane lamelne rešetke

Za konvekcijsko prezračevanje, enostavna naknadna namestitev s 4 vijaki.

## Features

Št. Modela	SK 2542.235
Opis izdelka	Za prezračevanje s konvekcijo, enostavna naknadna vgradnja s 4 vijaki.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Širina: 210 mm Višina: 100 mm Globina: 8 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,82 kg
Bruto teža	1,089 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis izdelka	SK Integrated louvres, Sheet steel, WHD: 210 x 100 x 8 mm