

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Plastične plošče za kabelske uvodnice

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.010 - Plastične plošče za kabelske uvodnice z metričnimi izrezi

S predhodno izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice.

Features

Št. Modela	SZ 2561.010
Opis izdelka	Z vnaprej izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice. Uporabite standardna tesnila.
Barva	RAL 7035
Opomba	Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Mere	Širina: 330 mm Globina: 90 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AE
Plošča za kabelske uvodnice	Velikost: 3
Delovno temperaturno območje	-40 °C...70 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 if installed correctly
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	1,13 kg
Bruto teža	1,396 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Features

Opis izdelka

SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 330x90 mm, size: 3