

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.010

## Plastične plošče za kabelske uvodnice

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.010 - Plastične plošče za kabelske uvodnice z metričnimi izrezi

S predhodno izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice.

## Features

Št. Modela	SZ 2562.010
Opis izdelka	Z vnaprej izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice. Uporabite standardna tesnila.
Barva	RAL 7035
Opomba	Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Mere	Širina: 339 mm Globina: 149 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AE
Plošča za kabelske uvodnice	Velikost: 4
Delovno temperaturno območje	-40 °C...70 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 if installed correctly
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,95 kg
Bruto teža	1 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000211

# Features

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Opis izdelka	SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 339x149 mm, size: 4

---