

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2563.100**

**Kovinska plošča za uvodnice**

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.100 - Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi

Z izvijačem enostavno naredite luknje za kableske uvodnice. Razred zaščite IP 66 pri namestitvi v običajnem spodnjem položaju.

## Features

Št. Modela	SZ 2563.100
Opis izdelka	Enostavno z izvijačem naredite luknje za kableske uvodnice.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Opomba	Razporeditev velikosti plošč kabselskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Mere	Širina: 534 mm Globina: 149 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AE
Plošča za kableske uvodnice	Velikost: 5
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,96 kg
Bruto teža	1,004 kg
Carinska tarifna številka	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Features

---

Opis izdelka

SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 534x149 mm,  
size: 5