

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.000

Ozemljitveni trakovi

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.000 - Ozemljitveni trakovi

Za vzpostavitev zanesljive ozemljitvene povezave z odličnim stikom: s kabljskimi čevlji M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom, optimizirane dolžine in pripravljene za montažo.



Features

| | |
|---------------------------|--|
| Št. Modela | SZ 2564.000 |
| Opis izdelka | Za vzpostavitev varne ozemljitvene povezave z odličnim stikom. |
| Prednosti | Z obročnimi sponkami M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom Optimizirana dolžina in pripravljeno za namestitvev |
| Prečni prerez | 4 mm ² |
| Priključek | M8 – M8 |
| Možnosti namestitve | Možnosti priklopa AX: vrata/pokrov M8, ohišje M8, montažna plošča M8 Možnosti priklopa VX: vrata/pokrov M8, ohišje M8, montažna plošča M8, stranska plošča M8, plošča z uvednicami M8 |
| Opomba | Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja. |
| Mere | Dolžina: 170 mm |
| Paketi | 5 pc(s). |
| Neto teža | 0,055 kg |
| Bruto teža | 0,058 kg |
| Carinska tarifna številka | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |

Features

| | |
|--------------|---|
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Opis izdelka | SZ Earth strap, connection: M8-M8, for diameter 4 mm ² , L: 170 mm |
