

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.200

Plastična plošča za uvodnice, modularna

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.200 - Plastična plošča za uvodnice, modularna z metričnimi izrezi, za AX

Enostavno prebijanje plastike na izhodnih odprtinah za kabske uvodnice. Dodatni pravokotni izrezi in ojačitveni okvir omogočajo neposredno namestitev kabske uvodnice (modularno).



Features

Št. Modela	SZ 2567.200
Opis izdelka	Preprosto prebijte plastiko pri predhodno izrezanih odprtinah za kabske uvodnice. Dodatni pravokotni izrezi in ojačitveni okvirji omogočajo neposredno, modularno namestitev kabske uvodnice.
Material	Plastika po UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 pravokotni izrez lahko sprejme 10 majhnih tesnilnih vložkov
Number of rectangular cutouts	6
Opomba	Razporeditev velikosti plošč kabskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.

Features

Število metričnih izrezov	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 3 x M32 1 x M40 1 x M50
Mere	Širina: 436 mm Globina: 221 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AX
Plošča za kableske uvodnice	Velikost: 7
Delovno temperaturno območje	-40 °C...80 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 if installed correctly
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,58 kg
Bruto teža	0,601 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Opis izdelka	SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 436x221 mm, for gland plates size 7

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------