

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2569.000

Ozemljitveni trakovi

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2569.000 - Ozemljitveni trakovi

Za vzpostavitev zanesljive ozemljitvene povezave z odličnim stikom: s kablenskimi čevlji M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom, optimizirane dolžine in pripravljene za montažo.



Features

Št. Modela	SZ 2569.000
Opis izdelka	Za vzpostavitev varne ozemljitvene povezave z odličnim stikom.
Prednosti	Z obročnimi sponkami M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom Optimizirana dolžina in pripravljeno za namestitvev
Prečni prerez	25 mm ²
Priključek	M8 – M8
Možnosti namestitve	Možnosti priklopa AX: vrata/pokrov M8, ohišje M8, montažna plošča M8 Možnosti priklopa VX: vrata/pokrov M8, ohišje M8, montažna plošča M8, stranska plošča M8, plošča z uvednicami M8
Opomba	Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
Mere	Dolžina: 300 mm
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,39 kg
Bruto teža	0,436 kg
Carinska tarifna številka	85444290
ETIM 9	EC000839

Features

ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Opis izdelka	SZ Earth strap, connection: M8-M8, for diameter 25 mm ² , L: 300 mm
