

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2575.100

Kovinska plošča za uvodnice

State: 13.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2575.100 - Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi, za AX

Z izvijačem naredite luknje za kableske uvodnice.

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Št. Modela | AX 2575.100 |
| Opis izdelka | Enostavno z izvijačem izdelajte luknje za kableske uvodnice. |
| Material | Jeklena pločevina |
| Barva | RAL 7035 |
| Opomba | Razporeditev velikosti plošč kabskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih. |
| Število metričnih izrezov | 2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40 |
| Mere | Širina: 301 mm Globina: 221 mm |
| Primerno za | Vrsta ohišja: AX |
| Plošča za kableske uvodnice | Velikost: 5 |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 if installed correctly |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 12K |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,795 kg |
| Bruto teža | 0,806 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Opis izdelka | SZ Metal gland plate, for AX, with metric knockouts, WD: 301x221 mm, for gland plates size 5 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|