

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2577.100

Kovinska plošča za uvodnice

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2577.100 - Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi, za AX

Z izvijačem naredite luknje za kableske uvodnice.

Features

Št. Modela	AX 2577.100
Opis izdelka	Enostavno z izvijačem izdelajte luknje za kableske uvodnice.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Opomba	Razporeditev velikosti plošč kabskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
Mere	Širina: 436 mm Globina: 221 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AX
Plošča za kableske uvodnice	Velikost: 7
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 if installed correctly
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12K
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,136 kg
Bruto teža	1,146 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Opis izdelka	SZ Metal gland plate, for AX, with metric knockouts, WD: 436x221 mm, for gland plates size 7

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------