

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.118 Tesnilni vložek

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.118 - Tesnilni vložek Za modularno plastično ploščo z uvodnicami in modularni tesnilni okvir

Tesnila z režami skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kabljih.

Features

Št. Modela	AX 2580.118
Zasnova	Tesnilni vložek, velik
Opis izdelka	Tesnilni vložki z utori skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kabljih.
Material	Plastika
Barva	RAL 7035
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only
Za premer kabla	18 mm
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,1 kg
Bruto teža	0,149 kg
Carinska tarifna številka	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis izdelka	SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, for cable diameter 18 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)