

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.123

# Tesnilni vložek

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.123 - Tesnilni vložek Za modularno plastično ploščo z uvodnicami in modularni tesnilni okvir

Tesnila z režami skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablilih.

## Features

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Št. Modela                | AX 2580.123  |
| Zasnova                   | Tesnilni vložek, velik   |
| Opis izdelka              | Tesnilni vložki z utori skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablilih. |
| Material                  | Plastika   |
| Barva                     | RAL 7035   |
| Tipaska ocena po UL 50E   | Type 1<br>Type 12<br>Type 4X indoor use only   |
| Za premer kabla           | 23 mm  |
| Paketi                    | 5 pc(s).   |
| Neto teža                 | 0,12 kg  |
| Bruto teža                | 0,134 kg   |
| Carinska tarifna številka | 40082900   |
| ETIM 9                    | EC000441   |
| ETIM 8                    | EC000441   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| Opis izdelka              | SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, for cable diameter 23 mm   |

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)