

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.080

Tesnilni okvir, modularni

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.080 - Tesnilni okvir, modularni

Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za napeljavo skozi vnaprej pripravljene kable s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24-polne ali 16-polne izreze za konektorje.

Features

Št. Modela	AX 2583.080
Zasnova	Za 8 tesnilnih vložkov, majhnih
Opis izdelka	Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za vstavljanje predsestavljenih kablov in žic s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24- ali 16-polne konektorje.
Material	Plastika
Barva	Črna
Obseg dobave	Tesnilni okvir Zaklepni okvir
Zahtevan izrez	91 x 46 mm (16-pole)
Mere	Širina: 126,08 mm Globina: 70,08 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,1 kg
Bruto teža	0,12 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis izdelka	SZ Sealing frame, for cable entry, modular, for 8 seal inserts or, for connector cut-outs, 16-pole

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)