

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Tesnilni okvir, modularni

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Tesnilni okvir, modularni

Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za napeljavo skozi vnaprej pripravljene kable s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24-polne ali 16-polne izreze za konektorje.

Features

Št. Modela	AX 2583.100
Zasnova	za 10 tesnilnih vložkov, majhnih
Opis izdelka	Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za vstavljanje predsestavljjenih kablov in žic s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24- ali 16-polne konektorje.
Material	Plastika
Barva	Črna
Obseg dobave	Tesnilni okvir Zaklepni okvir
Zahtevan izrez	113.5 x 46 mm (24-pole)
Mere	Širina: 153,08 mm Globina: 70,08 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,13 kg
Bruto teža	0,148 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis izdelka	SZ Sealing frame, for cable entry, modular, for 10 seal inserts or, for connector cut-outs, 24-pole

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)