

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2584.100 Objemka

State: 6.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2584.100 - Objemka za stenska ohišja AX, KX, AX plastic, AX IT, CS

Za zanesljivo in priročno pritrnitev na okrogle ali kvadratne vodnike.



## Features

Št. Modela	AX 2584.100
Opis izdelka	Za zanesljivo in priročno pritrnitev na okrogle ali kvadratne nosilce.
Tehnični podatki	Za premer palice: Ø od 40 do 170 mm Za velikost droga: □ od 50 do 150 mm
Material	Montažni koti, vpenjalni del: jeklena pločevina Vpenjalni trak: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Mounting angle, clamp strip: Galvanic zinc-nickel, passivated
Obseg dobave	2 montažna kotnika, dolžina 600 mm 4 vpenjalni deli 2 vpenjalna trakova 4 vpenjalni nosilci 4 samorezni vijaki M10 za pritrnitev na ohišje
Opomba	Primerno samo za ohišja do širine 600 mm.

# Features

---

Primerno za	Vrsta ohišja: AX KX AX plastic AX IT CS wall-mounted enclosures AX outdoor housing AE KL EB AX wall-mounted enclosure, 3-part
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	1,88 kg
Bruto teža	1,96 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	AX Pole clamp

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------