

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100

Objemka

State: 20.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Objemka za stenska ohišja AX, KX, AX plastic, AX IT, CS

Za zanesljivo in priročno pritrnitev na okrogle ali kvadratne vodnike.



Features

Št. Modela	AX 2584.100
Opis izdelka	Za zanesljivo in priročno pritrnitev na okrogle ali kvadratne nosilce.
Tehnični podatki	Za premer palice: Ø od 40 do 170 mm Za velikost droga: □ od 50 do 150 mm
Material	Montažni koti, vpenjalni del: jeklena pločevina Vpenjalni trak: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Mounting angle, clamp strip: Galvanic zinc-nickel, passivated
Obseg dobave	2 montažna kotnika, dolžina 600 mm 4 vpenjalni deli 2 vpenjalna trakova 4 vpenjalni nosilci 4 samorezni vijaki M10 za pritrnitev na ohišje
Opomba	Primerno samo za ohišja do širine 600 mm.

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: AX KX AX plastic AX IT CS wall-mounted enclosures AX outdoor housing AE KL EB AX wall-mounted enclosure, 3-part
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	1,88 kg
Bruto teža	1,96 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	AX Pole clamp

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------