

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2684.600 Enodelne konzole

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2684.600 - Enodelne konzole Nerjavno jeklo

Enodelne konzole iz nerjavnega jekla 1.4301, (AISI 304), pripravljene za uporabo z visoko stopnjo zaščite IP 55 v štirih različnih širinah. Enostavno rokovanje zaradi samozapornega pokrova. Zamenljiv vložek ključavnice. Enostaven vhod kablov zaradi deljenih osnovnih plošč.



Features

Št. Modela	TP 2684.600
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Vrata ali dvojna vrata in pokrov konzole: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Ohišje, vrata, pokrov konzole in plošče z uvodnicami: brušeno, zrnatost 400 Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave	Ohišje, zaprta zadnja stran in stranice Vrata ali dvojna vrata spredaj, z zaklepom Pokrov konzole z držalom pokrova in ključavnico, zaklenjeno v ohišje Ključavnice z dvojnimi vložki Plošče za kableske uvodnice, razdeljene Montažna plošča
Mere	Širina: 800 mm Višina: 960 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	730 mm x 780 mm
Globina (zgoraj)	480 mm

Features

Globina (spodaj)	400 mm
Število vrat	1
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Mere	Širina: 800 mm Višina: 960 mm Globina (zgoraj): 480 mm Globina (spodaj): 400 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	60 kg
Bruto teža	65,2 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	TP One-piece console, WHD: 800x960x400/D2: 480 mm, stainless steel, 1.4301

Approvals

Approvals	TÜV UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK