

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500

Univerzalne konzole TP

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - Univerzalne konzole TP

Univerzalne TP konzole, visoka stopnja stabilnosti in razred zaščite IP 55, ker je ohišje bolj ali manj izdelano iz enega kosa. Prilagodljiva zasnova sprednje strani, po izbiri s predali ali delom za mizo. Enostaven dostop zaradi deljenih vrat. Zamenljiv vložek ključavnice.

Features

Št. Modela	TP 2695.500
Zasnova	z visokimi vhodnimi vrati
Product modification	Univerzalna konzola je opremljena z novo montažno ploščo sistema povezovalnih ohišij VX25.
Material	Ohišje, plošče z uvodnicami: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje z vrati Montažna plošča Kabelske uvodnice
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.300 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	499 mm x 1.196 mm
Globina (zgoraj)	417,5 mm
Globina (spodaj)	500 mm
IK koda	IK08
Opomba	Za univerzalno konzolo s kratkimi sprednjimi vrati: za ohranitev razreda zaščite je treba namestiti mizo.
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12

Features

Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.300 mm Globina (zgoraj): 417,5 mm Globina (spodaj): 500 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	74,1 kg
Bruto teža	78 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with tall front door

Approvals

Approvals	TÜV UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK