

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.250 Sistemska okna

State: 25.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2735.250 - Sistemska okna za VX, TS, VX SE

Za prekrivanje zaslona in krmilnih instrumentov ali izrezov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom.



Features

Št. Modela	FT 2735.250
Zasnova	30 odsekov
Opis izdelka	Za prekrivanje prikazovalnih in krmilnih instrumentov ali razdelilnih priključkov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom.
Material	Ekstrudiran aluminijast profil z vogalnimi elementi iz tlačno litega cinka in enoslojnim varnostnim steklom.
Površinska obdelava	Osnovni okvir: prašno barvana zunanost v RAL 7035 Tečaj in ključavnica: naravno eloksirano
Value base frame	Izdelano iz enoslojnega varnostnega stekla: visoka odpornost na topila in praske, antistatično, zmanjšano tveganje poškodb v primeru loma. Standardno ključavnico z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm). Tečaj s 180° kotom odpiranja, enostavno vstavljanje.

Features

Value base frame	Enostavno vijačenje na vrata zaradi spremenjenih mer (cevni okvir vrat se lahko uporabi kot šablona za vrtanje). Enostavno nastavljiva višina. Za stabilizacijo vratnega izreza. Za pokrivanje odrezanega roba. Na tesnilu ni umazanije, steklo je zaščiteno pred dvigovanjem, umazanija ne more prodreti v notranjost in vlaga ne more zatekati za okno pri odpiranju. Profil okvirja v višini 30 mm ali 60 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Opomba	Standardno ključavnico z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm). Ni primerno za postavitve na prostem
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE Širina: = 800 mm
Mere	Širina: 700 mm Višina: 670 mm Globina: 47 mm
Vidno območje	Širina nadzornega okna: 563 mm Višina nadzornega okna: 598 mm
Globina vgradnje komponent (maks.)	33 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	6,853 kg
Bruto teža	7,214 kg
Carinska tarifna številka	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Opis izdelka	FT System window, for VX, TS, VX SE, 30 section, WHD: 700x670x47 mm, for W: 800 mm

Approvals

Certificates

Protection category