

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.510 Sistemska okna

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.510 - Sistemska okna za VX, TS, VX SE

Za prekrivanje zaslona in krmilnih instrumentov ali izrezov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | FT 2735.510 |
| Zasnova | 30 odsekov |
| Opis izdelka | Za prekrivanje prikazovalnih in krmilnih instrumentov ali razdelilnih priključkov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom. |
| Material | Ekstrudiran aluminijast profil z vogalnimi elementi iz tlačno litega cinka in enoslojnim varnostnim steklom. |
| Površinska obdelava | Osnovni okvir: prašno barvana zunanost v RAL 7035 Tečaj in ključavnica: naravno eloksirano |
| Value base frame | Izdelano iz enoslojnega varnostnega stekla: visoka odpornost na topila in praske, antistatično, zmanjšano tveganje poškodb v primeru loma. Standardno ključavnico z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm). Tečaj s 180° kotom odpiranja, enostavno vstavljanje. |

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Value base frame | Enostavno vijačenje na vrata zaradi spremenjenih mer (cevni okvir vrat se lahko uporabi kot šablona za vrtanje). Enostavno nastavljiva višina. Za stabilizacijo vratnega izreza. Za pokrivanje odrezanega roba. Na tesnilu ni umazanije, steklo je zaščiteno pred dvigovanjem, umazanija ne more prodreti v notranjost in vlaga ne more zatekati za okno pri odpiranju. Profil okvirja v višini 30 mm ali 60 mm |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 54 |
| Opomba | Standardno ključavnico z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm). Ni primerno za postavitve na prostem |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX TS VX SE Širina: = 600 mm |
| Mere | Širina: 500 mm Višina: 370 mm Globina: 47 mm |
| Vidno območje | Širina nadzornega okna: 363 mm Višina nadzornega okna: 298 mm |
| Globina vgradnje komponent (maks.) | 33 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 3,61 kg |
| Bruto teža | 3,81 kg |
| Carinska tarifna številka | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Opis izdelka | FT System window, for VX, TS, VX SE, 30 section, WHD: 500x370x47 mm, for W: 600 mm |

Approvals

Certificates

Protection category

Explanations

Manufacturer's declaration