

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Nadzorno okno

Source: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Nadzorno okno Nerjavno jeklo

Za prekrivanje zaslona in krmilnih instrumentov ali izrezov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom. Izdelano iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304).



Features

Št. Modela	FT 2793.560
Opis izdelka	Standardne lastnosti vključujejo notranje tečaje s 130° odpiranjem in obodno tesnilo.
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Enoslojno varnostno steklo
Obseg dobave	Sestavni deli
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Opomba	Standardno ključavnico z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm).
Mere	Širina: 522 mm Višina: 600 mm Globina: 38 mm
Vidno območje	Širina nadzornega okna: 408 mm Višina nadzornega okna: 543 mm

Features

Globina vgradnje komponent (maks.)	31 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	6,175 kg
Bruto teža	6,5 kg
Carinska tarifna številka	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Opis izdelka	FT Viewing window, WHD: 522x600x38 mm, Stainless steel 1.4301