

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2796.000

Pokrov iz akrilnega stekla

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2796.000 - Pokrov iz akrilnega stekla

Za zaščito zaslona in krmilnih komponent v standardnih 482,6 mm (19") velikostih ali metričnih velikostih.

Features

Št. Modela	FT 2796.000
Zasnova	482,6 mm (19")
Opis izdelka	Z varnostno ključavnico št. 3524 E.
Material	Okvir: ekstrudiran aluminijast profil z vogalnimi elementi iz tlačno litega materiala Steklena plošča: akrilno steklo, zatemnjeno
Obseg dobave	Tečaji in montažni deli. Vložek ključavnice št. 3524 E
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Mere	Širina: 534 mm Višina: 425 mm Globina: 47,5 mm
Vidno območje	Širina nadzornega okna: 494 mm Višina nadzornega okna: 404,5 mm
Globina vgradnje komponent (maks.)	43 mm
Mere namestitve	Installation depth for components: 482,6 mm Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,475 kg
Bruto teža	2,675 kg
Carinska tarifna številka	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

Features

ECLASS 8.0

27182301

Opis izdelka

FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 534x425x47,5 mm