

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.122

**Vogalni element podnožja/
podstavka z obrobami podnožja/
podstavka, spredaj in zadaj, 200
mm**



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2820.122 - Vogalni element podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 200 mm za AX

Kotni element podnožja/podstavka z veliko odprtino za optimalen dostop do mesta pritrditve vijakov, ki ga je mogoče prekri s plastičnim kotnim pokrovom.

Features

Št. Modela	AX 2820.122
Opis izdelka	Osnovni kotni element z veliko odprtino za optimalen dostop do mesta vijaka, ki ga je mogoče prekri s plastičnim kotnim pokrovom.
Material	Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina Pokrov vogala: plastika
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 200 mm 4 vogalni pokrovi 1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm 2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm Sestavni deli
Opomba	Za zaključek podnoja/podstavka so ob strani potrebni posebni elementi podnožja/podstavka Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere	Višina: 200 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AX Širina: = 1.200 mm
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12

Features

Paketi	2 pc(s).
Neto teža	11,5 kg
Bruto teža	11,58 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 200 mm, for W: 1200 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------