

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.310

Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.310 - Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm za AX

Za zaključek stranic podnožja/podstavka in za dodatno stabilizacijo ali za notranjo konfiguracijo povezanih podnožij/podstavkov. Na podnožje/podstavke višine 200 mm je mogoče po izbiri namestiti eno 200 mm visoko ali dve 100 mm visoki okrasni plošči.

Features

Št. Modela	AX 2820.310
Opis izdelka	Za stransko zaključno obdelavo podnožja in za dodatno stabilizacijo ali za notranjo zaključno obdelavo povezanega podnožja. Na podnožje z višino 200 mm je mogoče namestiti eno ploščo z višino 200 mm ali dve plošči z višino 100 mm.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Opomba	Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere	Višina: 100 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: AX Globina: = 300 mm
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	0,66 kg
Bruto teža	0,667 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000721

Features

ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis izdelka	AX Base/plinth trim panels, sides, H: 100 mm, for D: 300 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------
