

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024

Notranji ventilator ohišja

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - Notranji ventilator ohišja

Za preprečevanje vročih točk v ohišju in podporo aktivnih komponent za preusmerjanje zraka in nadzor klime v ohišju.



Features

Št. Modela	SK 3108.024
Opis izdelka	Za preprečevanje vročih točk in izboljšanje zračnega pretoka za aktivno hlajenje komponent v ohišju. Nastavljivo v dveh oseh. Namesti se na profil okvirja. Več ventilatorjev je mogoče kaskadno povezati z uporabo priključnega bloka s hitrim priključkom.
Obseg dobave	Kompletna enota z aksialnim ventilatorjem, pripravljena za priklop Zaskočna vrtljiva naprava Sestavni deli
Nazivna delovna napetost	24 V (DC)
Poraba energije Pel	Z DC: 3,5 W
Maks. nazivni tok	Z DC: 0,15 A
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,8 kg
Bruto teža	0,978 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Features

ECLASS 8.0

27180716

Opis izdelka

SK enclosure internal fan, 3.5 W, 24 V (DC)

Approvals

Explanations

Declaration of conformity