

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Digitalni prikazovalnik notranje temperature ohišja in termostat

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - Digitalni prikazovalnik notranje temperature ohišja in termostat

Za namestitev v vrata ali steno ohišja.

Features

Št. Modela	SK 3114.200
Opis izdelka	Za vgradnjo v vrata ali steno ohišja.
Tehnični podatki	Trimestni, 7-segmentni zaslon Možnost preklapljanja med °C/°F Vključuje 1800 mm dolg NTC senzor Dva relejna izhoda kot preklopni kontakt in normalno odprt kontakt (maks. obremenitev kontakta 230 V, 6 A) Prosto nastavljiva preklopna razlika
Barva	RAL 7035
Paketi	1 pc(s).
Delovno temperaturno območje	0 °C...50 °C
Nastavitveno območje	5 °C...55 °C
Nazivna delovna napetost	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Temperaturno območje shranjevanja	-20 °C...70 °C
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Neto teža	0,258 kg
Bruto teža	0,259 kg
Carinska tarifna številka	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

Features

Opis izdelka

SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm

Approvals

Approvals

UR

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK