


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3114.200

## Digitalni prikazovalnik notranje temperature ohišja in termostat

State: 7.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3114.200 - Digitalni prikazovalnik notranje temperature ohišja in termostat

Za namestitev v vrata ali steno ohišja.

## Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Št. Modela                        | SK 3114.200   |
| Opis izdelka                      | Za vgradnjo v vrata ali steno ohišja.   |
| Tehnični podatki                  | Trimestni, 7-segmentni zaslon<br>Možnost preklapljanja med °C/°F<br>Vključuje 1800 mm dolg NTC senzor<br>Dva relejna izhoda kot preklopni kontakt in normalno odprt kontakt (maks. obremenitev kontakta 230 V, 6 A)<br>Prosto nastavljiva preklopna razlika |
| Barva                             | RAL 7035  |
| Paketi                            | 1 pc(s).  |
| Delovno temperaturno območje      | 0 °C...50 °C  |
| Nastavitveno območje              | 5 °C...55 °C  |
| Nazivna delovna napetost          | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>24 V - 60 V (DC)  |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 °C...70 °C  |
| IP razred zaščite po IEC 60 529   | IP 54   |
| Neto teža                         | 0,258 kg  |
| Bruto teža                        | 0,259 kg  |
| Carinska tarifna številka         | 90321020  |
| ETIM 9                            | EC004587  |
| ETIM 8                            | EC004587  |
| ECLASS 8.0                        | 27210707  |

# Features

---

Opis izdelka

SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm

# Approvals

---

Approvals

UR

Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK