

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3127.115

TopTherm toplotni izmenjevalnik zrak-zrak

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3127.115 - TopTherm toplotni izmenjevalnik zrak-zrak stenska montaža s krmilnikom

Popolnoma ožičen stenski toplotni izmenjevalec s krmilnikom in digitalnim prikazovalnikom temperature.

Features

Št. Modela	SK 3127.115
Zasnova	stenska namestitvev
Opis izdelka	Toplotni izmenjevalniki zrak/zrak so še posebej primerni za agresivne razmere okolice, saj dva zračna tokokroga popolnoma ločujeta notranji in zunanji tokokrog.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Popolna enota, pripravljena za priklop Priključna letev Brezpotencialni alarmni kontakt za primer previsoke temperature Šablona za vrtanje Sestavni deli
Specifična toplotna moč	30 W/K
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 480 m ³ /h Zunanji tokokrog pri 60 Hz: 525 m ³ /h Notranji tokokrog pri 50 Hz: 480 m ³ /h Notranji tokokrog pri 60 Hz: 525 m ³ /h
Nazivna delovna napetost	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 1,1 A Pri 60 Hz: 1,4 A
Mere	Širina: 400 mm Višina: 950 mm Globina: 205 mm
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Nadzor temperature	Electronic control with digital display (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	-5 °C...55 °C

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	Internal circuit IP 54 External circuit IP 34
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	18,5 kg
Bruto teža	19,051 kg
Carinska tarifna številka	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Opis izdelka	SK TopTherm air/air heat exchanger, wall-mounted, 30 W/K, 115V, 50/60Hz, WHD: 400 x 950 x 205 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK