

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.120 Naguban filter

State: 8.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.120 - Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumnskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.



Features

Št. Modela	SK 3171.120
Zasnova	za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
Material	PET
Barva	Bela
Opomba	Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.	3239.xxx
Mere	Širina: 167 mm Višina: 167 mm Globina: 21 mm
Razred filtra	po DIN EN 779: G4 po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
Opomba za model št.	Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Paketi	5 pc(s).

Features

Neto teža	0,2 kg
Bruto teža	0,22 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Pleated filter IP54, for fan-and-filter units/outlet filters 3239.xxx, WHD: 167x167x21 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------