

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100

**Filtrirna podloga iz sesekljanih
vlakn**

State: 9.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.100 - Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

Features

Št. Modela	SK 3174.100
Zasnova	za strešne ventilatorje
Opis izdelka	Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
Material	Kemična vlakna
Opomba	Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.	3138.... 3139.... 3140....
Mere	Širina: 264 mm Višina: 95 mm Globina: 17 mm
Razred filtra	po DIN EN 779: G3
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 in roof-mounted fans
Paketi	12 pc(s).
Neto teža	0,012 kg
Bruto teža	0,1 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513

Features

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK spare filter mat, for roof-mounted fans, for SK 3138./3139./3140. WHD: 264 x 95 x 17 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------