

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.810

# Modularni koncept klimatizacije – klimatska vrata VX25

State: 8.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.810 - Modularni koncept klimatizacije – klimatska vrata VX25 za namestitev hladilnih modulov

Vrata za klimatsko napravo iz jeklene pločevine za vgradnjo modulov za klimatsko napravo tipov SK 3307.7XX do 3310.7XX.



## Features

Št. Modela	SK 3201.810
Opis izdelka	Klimatizirana vrata iz jeklene pločevine za vgradnjo klimatskih modulov tipov SK 3307.7XX do 3310.7XX. Klimatizirana vrata se odlično integrirajo v celotno zasnovano ohišja.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Vrata klimatske naprave brez predsestavljene hladilnega modula 180° tečaji, kot odpiranja vrat približno 130°
Opomba za model št.	Za VX ohišja Za ohišja VX širine 1200 mm se lahko uporabijo obstoječa vrata na tečajih, ne glede na položaj naprave (levo ali desno). Desni tečaj vrat
Primerno za	Vrsta ohišja: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Vrsta ohišja: = 1.200 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	29,2 kg
Bruto teža	30,4 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002510

# Features

---

ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Opis izdelka	SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	----------------------------------------------