

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3201.990

## Priključni komplet

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.990 - Priključni komplet za toplotne izmenjevalnike zrak-voda

Za profesionalno napeljavo vodovodnih priključkov in regulacijo volumskega pretoka.

## Features

Št. Modela	SK 3201.990
Opis izdelka	Za profesionalno namestitev vodovodnih priključkov in regulacijo pretoka. Tlačne cevi je mogoče po potrebi skrajšati.
Material	Deli za prenos vode, EPDM/medenina
Obseg dobave	Cev za povratni vod vode Cev za dovod vode, vključno z regulacijskim ventilom za regulacijo pretoka (območje nastavitve od 3 do 12 l/min) Sestavni deli
Dolžina	3.600 mm
Priključki za vodo	G 3/8" internal thread
Za model št.	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0 3375.XX0
Mere	Dolžina: 3.600 mm
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	1: 10 bar
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4 kg
Bruto teža	4,58 kg
Carinska tarifna številka	85444290
ETIM 9	EC000855

# Features

---

ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis izdelka	SK Connection set, for air/water heat exchanger, G 3/8" internal thread, Length: 3600 mm

---