

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3236.124 Mini ventilator

State: 25.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3236.124 - Mini ventilator

Kompakten DC ventilator za hlajenje ohišja in komponent v ohišjih.

## Features

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Št. Modela                   | SK 3236.124  |
| Opis izdelka                 | Kompaktni enosmerni ventilator za hlajenje ohišij ali komponent v ohišjih. |
| Obseg dobave                 | Ventilator<br>Montažni vijaki<br>Zaščita kontaktov                         |
| Nazivna delovna napetost     | 24 V (DC)  |
| Poraba energije Pel          | Z DC: 1 W  |
| Mere                         | Širina: 60 mm<br>Višina: 60 mm<br>Globina: 25,4 mm                         |
| Opomba                       | Električna povezava prek 2 enojnih žic (dolžina približno 300 mm)          |
| Delovno temperaturno območje | -20 °C...70 °C   |
| Stopnja hrupa                | Z DC: 20 dB(A)   |
| Paketi                       | 1 pc(s).   |
| Neto teža                    | 0,11 kg  |
| Bruto teža                   | 0,12 kg  |
| Carinska tarifna številka    | 84145915   |
| ETIM 9                       | EC000320   |
| ETIM 8                       | EC000320   |
| ECLASS 8.0                   | 27180716   |
| Opis izdelka                 | SK Mini fan, 1 W, 24 V (DC), WHD: 60 x 60 x 25.4 mm                        |

# Approvals

---

Approvals

UR

---

Explanations

Declaration of conformity