

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3237.054**

**Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken**

State: 28.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.054 - Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

## Features

Št. Modela	SK 3237.054
Zasnova	za ventilatorske in filtrirne enote
Opis izdelka	Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
Material	Kemična vlakna
Barva	Bela
Opomba	Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.	3237.3xx/3237.7xx
Mere	Širina: 89 mm Višina: 89 mm Globina: 10 mm
Razred filtra	po DIN EN 779: G2 po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,005 kg
Bruto teža	0,012 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Features

---

Opis izdelka

SK Chopped-fibre filter mat, for fan-and-filter units SK  
3237.7xx/3237.3xx, WxHxD: 89 x 89 x 10 mm

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)