

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.025 Naguban filter

State: 10.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumnskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.

Features

Št. Modela	SK 3238.025
Zasnova	za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
Material	Naguban filter: na osnovi poliestra, polikarbonatna tkanina Vpojna podloga: 100% poliester
Barva	Bela
Opomba	Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.	3238.3xx 3238.7xx
Mere	Širina: 114 mm Višina: 114 mm Globina: 14 mm
Mere vpojne podloge	Širina: 120 mm Višina: 120 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,1 kg
Bruto teža	0,113 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Features

ECLASS 8.0

27180706

Opis izdelka

SK Pleated filter IP 55, for fan-and-filter units/outlet filters
3238.7xx/3238.3xx, WxHxD: 114x114x14 mm

Approvals

Approvals

CSA
UR + C-UR (recognized)