

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.308 Blue e+ izhodni filter

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.308 - Blue e+ izhodni filter

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.



## Features

Št. Modela	SK 3238.308
Zasnova	stenska namestitev
Prednosti	Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči Sestavljanje brez orodja
Material	Plastika
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Izhodni filter Naguban filter
Izrez za montažo	Širina izreza: 124 mm Višina izreza: 124 mm
Za model št.	SK 3238.7xx
Mere	Širina: 148,5 mm Višina: 148,5 mm Globina: 34,2 mm
Razred zaščite NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood

# Features

---

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter IP 55 with pleated filter and absorber mat IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,15 kg
Bruto teža	0,207 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter unit 3238.7xx, WH 148.5 x 148.5 mm, RAL 9005

# Approvals

---

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---