


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.400 Blue e+ izhodni filter

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.400 - Blue e+ izhodni filter EMC

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.



Features

Št. Modela	SK 3240.400
Zasnova	stenska namestitev EMC
Prednosti	Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči Sestavljanje brez orodja
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Izhodni filter EMC filtrirna podloga
Izrez za montažo	Širina izreza: 224 mm Višina izreza: 224 mm
Za model št.	SK 3240.8xx/3241.8xx
Mere	Širina: 255 mm Višina: 255 mm Globina: 45,2 mm
Razred zaščite NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,661 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Blue e+ outlet filter, EMC, for fan-and-filter units 3240.8xx/3241.8xx, WxH 255 x 255 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---