

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3284.210 Kovinski filter

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3284.210 - Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.



Features

Št. Modela	SK 3284.210
Opis izdelka	Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material	Aluminij

Features

Za model št.	3300.040 3300.050 3300.060 3300.070 3300.080 3300.090 3300.110 3300.120 3201.800 3201.810 3201.820 3201.830 3201.840 3201.850
Mere	Širina: 425 mm Višina: 78 mm Globina: 10 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,2 kg
Bruto teža	0,215 kg
Carinska tarifna številka	84219990
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK metal filters, for Climate control door/Section doors, for SK 3300, WHD: 425 x 78 x 10 mm