

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.910 Kovinski filter

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.910 - Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Features

Št. Modela	SK 3285.910
Opis izdelka	Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material	Aluminij
Za model št.	3186.93x / 3486.93x 3187.93x / 3487.93x 3188.94x / 3488.94x 3189.94x / 3489.94x 3186.63x / 3486.63x 3187.63x / 3487.63x 3188.64x / 3488.64x 3189.64x / 3489.64x 3334.400 / 3434.400 3334.450 / 3434.450
Mere	Širina: 380 mm Višina: 355 mm Globina: 10 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,374 kg
Bruto teža	0,424 kg
Carinska tarifna številka	84219990

Features

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Metal filter, for cooling units and chillers, for SK 3186./3486., 3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400, 3334.450/3434.450, WHD: 380 x 358 x 10 mm