

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.410 Kovinski filter

State: 9.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.410 - Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Features

Št. Modela	SK 3286.410
Opis izdelka	Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material	Aluminij
Za model št.	3304.xx0 3305.xx0 3328.xx0 3329.xx0 3332.... 3366... 3127.100 3127.115 3128.100 3128.115 3129.100 3129.115 3130.100 3130.115 3360.100
Mere	Širina: 344 mm Višina: 268 mm Globina: 10 mm
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	0,3 kg
Bruto teža	0,3 kg
Carinska tarifna številka	84219990
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK metal filters, for cooling unit, Air/air heat exchanger and Chiller, WHD: 344 x 268 x 10 mm