


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.510 Kovinski filter

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.510 - Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Features

| | |
|--------------|--|
| Št. Modela | SK 3286.510 |
| Opis izdelka | Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo. |
| Material | Aluminij |
| Za model št. | 3273.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3318.600 3318.610 3319.600 3319.610 3334.660 |
| Mere | Širina: 530 mm Višina: 255 mm Globina: 10 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,4 kg |
| Bruto teža | 0,473 kg |

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Carinska tarifna številka | 84219990 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Opis izdelka | SK Metal filter, for SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, WHD: 530 x 255 x 10 mm |
