

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3286.540 Kovinski filter

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.540 - Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

## Features

Št. Modela	SK 3286.540
Opis izdelka	Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material	Aluminij
Za model št.	3335.860 3335.870 3335.890
Mere	Širina: 1.000 mm Višina: 1.035 mm Globina: 20 mm
Opomba za model št.	Mere so se spremenile. Zato je pomembno upoštevati datum izdelave hladilnika TopTherm. Ta kovinski filter velja za hladilnike, izdelane do 23. maja 2019.
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,7 kg
Bruto teža	4,9 kg
Carinska tarifna številka	84219990
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# Features

---

ECLASS 8.0

27180706

---

Opis izdelka

SK metal filters, for Chiller , WHD: 1000 x 1035 x 20 mm