

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.560 Kovinski filter

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.560 - Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Features

Št. Modela	SK 3286.560
Opis izdelka	Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material	Aluminij
Za model št.	3336.400 3336.405 3336.410 3336.415
Mere	Širina: 700 mm Višina: 724 mm Globina: 20 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	5,36 kg
Bruto teža	5,56 kg
Carinska tarifna številka	84219990
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK metal filter for chillers, WHD: 700 x 724 x 20 mm