


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.090

Modularni koncept klimatizacije – seksijska vrata TS 8

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.090 - Modularni koncept klimatizacije – sekcijska vrata TS 8 za namestitev hladilnih modulov

Sheet steel section doors for the installation of climate control module types SK 3307.7XX to 3310.7XX.



Features

Št. Modela	SK 3300.090
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Vrata brez predsestavljene hladilnega modula TS 8 tečaji, kot odpiranja vrat približno 110°
Opomba	Naslednje informacije veljajo za ohišja TS 8 s širino 1200 mm Če je enota nameščena na desni strani, je en paket sestavljen iz vrat za namestitev na desno polovico ohišja in posebnih vrat s ključavnico za levo polovico ohišja. Če je enota nameščena na levi strani, en paket vsebuje predelna vrata za namestitev na levo polovico ohišja. Uporabite lahko obstoječa desna vrata s ključavnico.
Opomba za model št.	Levi tečaj vrat
Primerno za	Enota nameščena na levi
Primerno za	Vrsta ohišja: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	25 kg
Bruto teža	28 kg

Features

Carinska tarifna številka	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Opis izdelka	SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 1200 x 2000 mm, Unit positioned on the left
