

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.391

482,6 mm (19") zračni kanal

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.391 - 482,6 mm (19") zračni kanal za vodoravno usmerjanje zraka

Za dovod hladnega zraka za stikala, nameščena v zadnjem delu 482,6 mm (19") nivoja.

Features

Št. Modela	SK 3301.391
Opis izdelka	Pasivni zračni kanal za dovod hladnega zraka do 482,6 mm (19") IT opreme, nameščene na zadnji strani strežniških ohišij, pri čemer se zrak vsesava od spredaj.
Prednosti	Za boljši dovod zraka do zadnjih 482,6 mm (19") komponent Integriran krtačni trak za vhod kablov do 482,6 mm (19") IT opreme Podpira usmerjanje zraka od spredaj nazaj Nastavljiva globina
Material	Jeklena pločevina, lakirano Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Barva	RAL 9005
Mere	Širina: 482,6 mm Višina: 1 U
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3 kg
Bruto teža	3,3 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Opis izdelka	SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005