

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.504

Stenska hladilna enota TopTherm Blue e, NEMA 4X

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.504 - Stenska hladilna enota TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z izhodno močjo 500 W do 2500 W s serijsko vgrajenim krmilnikom e-Comfort in električnim izhlapevanjem kondenzata. Razred zaščite NEMA 4X.



Features

Št. Modela	SK 3303.504
Zasnova	stenska namestitev
Opis izdelka	Energetsko učinkoviti stenski hladilniki Blue e z vgrajenim krmilnikom e-Comfort in serijskim električnim izhlapevanjem kondenzata. Zaščitni razred NEMA 4X.
Prednosti	Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material	Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Barva	RAL 7001
Obseg dobave	Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) Šablona za vrtanje Sestavni deli

Features

Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 2,6 A Pri 60 Hz: 2,6 A
Maks. zagonski tok	Pri 50 Hz: 5,1 A Pri 60 Hz: 6,4 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 315 m ³ /h Notranje vezje: 265 m ³ /h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Zasnova	wall-mounted
Mere	Širina: 285 mm Višina: 620 mm Globina: 298 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R-513A Količina: 0,17 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,11 t
Nadzor temperature	e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje	20 °C...50 °C

Features

Poraba energije Pel	Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	28 bar
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Opomba za model št.	brez integriranega izhlapevanja kondenzata
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	36 kg
Bruto teža	39,375 kg
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis izdelka	SK Blue e cooling unit, wall-mounted, NEMA 4X, 0.52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stainless steel, WHD: 285 x 620 x 298 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	FCC Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaration of conformity UK
