

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3307.700

Modularni koncept klimatske naprave - hladilni modul "Blue e"

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3307.700 - Modularni koncept klimatske naprave - hladilni modul "Blue e" Skupna hladilna moč 1,50 - 2,50 kW

Hladilni modul za klimatizirana vrata. Hladilna moč od 1500 do 2500 W.



Features

Št. Modela	SK 3307.700
Opis izdelka	Vse hladilne module je mogoče individualno kombinirati s katerimkoli klimatiziranimi vrati. Hladilni moduli so opremljeni z energetsko učinkovito tehnologijo Blue e, ki ima serijsko vgrajen krmilnik e-Comfort in električno izhlapevanje kondenzata.
Prednosti	Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano Hladilni modul, pripravljen za vgradnjo na vrata klimatske naprave Integrirano električno izhlapevanje kondenzata Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 6,8 A Pri 60 Hz: 6,9 A
Maks. zagonski tok	Pri 50 Hz: 22 A Pri 60 Hz: 24 A
Poraba energije Pel 50/60 Hz L35 L35	0,96 kW/1,18 kW

Features

Poraba energije Pel 50/60 Hz L35 L50	1,08 kW/1,3 kW
Nadzor temperature	e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Pri 60 Hz	6,9 A
Opomba	Za učinkovito delovanje je potrebno podnožje/podstavek z višino 100 ali 200 mm
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 1.100 m ³ /h Notranje vezje: 600 m ³ /h
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R-513A Količina: 0,7 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,44 t
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56 Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Delovno temperaturno območje	10 °C...55 °C
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	28 bar
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 16 A
Nastavitveno območje	20 °C...55 °C
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,5 kW Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,82 kW Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,88 kW
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	67,45 kg
Bruto teža	71 kg
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

Features

Opis izdelka

SK modular climate control concept, Blue e cooling module,
1.50/1.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation